

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-181212dをお買い上げいただきありがとうございました。  
ご使用前には必ず説明書を読み安全に留意してご使用ください。

### 使用上の注意：

- (1) 本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
- (2) 許容範囲以上の電圧をかけないでください。(Lipo 3セル、NiCd/NiMH 10セル)
- (3) 取付ビスを本体に2mm以上ねじ込まないでください。長すぎるビスは中のコイルを傷つけ、故障の原因となります。(付属のビスは汎用品のため、取付マウントの厚さによっては長すぎる場合があります)
- (4) バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。また、振動により機体の破損など予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
- (5) プロペラを取り付けしないで長時間運転してはいけません。ESCやモーターが壊れる恐れがあります。  
ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。  
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていない
- (6) ESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- (7) ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。
- (8) モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- (9) プロペラの取り付けはプロペラアダプターPA2.3C5D(品番47667)等を使用してしっかりと取り付けて下さい。

仕様：	電圧範囲	Lipo 3セル、NiCd/NiMH 10セル	寸法	直径22mmx長さ26 mm(シャフト除く)
	シャフト径	2.3 mm	重量	31g(ケーブル込み)
	KV値	1200rpm/V	推奨機体重量	300 ~ 500 g
	ワット値	70W		

### 使用例：ダイレクトドライブ

プロペラ※1	回転数※2	電流値※2	バッテリー
6x4折ペラ	10200rpm	4.0A	Li-Po 3セル
7x4.5折ペラ	9220rpm	6.6A	Li-Po 3セル

※モーター取付時の注意  
モーター取付ビスが長すぎる場合、中にあるコイルを傷つける場合があります。取付ビスは取付マウントの厚さ+2mmになるようにして下さい

※1 当社折ペラ 6x4折ペラ30C2.3(47480) 7x4.5A30C2.3(47666)

※2 当社リポLP-3S1P600GとアンプPro.C S-13 によるテストデータの例です。

電流値はリポやペラ、アンプなど使用パーツのメーカーや種類により大幅に変動します。必ず測定器で実際に流れる電流値を確認し、リポやアンプの許容範囲内でご使用ください。

### 免責事項：

ご使用前に「使用上の注意」をよくお読みのうえ、TAHMAZO モーターを正しく安全にご使用いただくようお願い致します。誤った使用は重大な事故の原因となる場合があります。その際の責任は全て使用者にあり製造者ならびに販売者は使用中の事故、不利益、損害等に関して一切の責任を負うものではありません。

### 修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金3200円を添えて弊社までお送りください。  
(平成22年3月現在)

### 保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXで結構です。

Tahmazo日本総代理店

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

http://www.okmodel.co.jp

- ・本文の記載内容は予告なく変更する場合があります。
- ・本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます

© COPY RIGHT 2007 OK MODEL CO.,LTD.