

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-222012dBmをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前には必ず説明書を読み安全に留意してご使用ください。

使用上の注意：

- (1) 本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
- (2) 許容範囲以上の電圧をかけないでください。(Lipo 2-3セル、NiCd/NiMH 6-10セル)
- (3) バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。また、振動により機体の破損など予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
- (4) プロペラを取り付けしないでモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- (5) ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用しないでください。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- (6) ESCは、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。TahmazoPro.C S25(品番48608)、Pro.C S35(品番48609)をお勧めします。
- (7) モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- (8) プロペラの取り付けはプロペラアダプターPA3.18C6D(47628)等を使用してしっかりと取り付けして下さい。

仕様：	電圧範囲	Lipo 2-3セル、NiCd/NiMH 6-10セル	寸法	直径28mm×長さ37 mm(シャフト除く)
	シャフト径	3.18 mm	重量	80.5g(ケーブル込み)
	KV値	1200	推奨機体重量	700 ~ 900 g
	出力クラス	300W		

使用例：ダイレクトドライブ

プロペラ	回転数※1	電流値※1	バッテリー
APC 8x6E	11000rpm	14.3A	Li-Po 3セル

※1 当社リポLP-3S1P2200SXとアンプM2616-3sによるテストデータの例です。電流値はリポやペラ、アンプなど使用パーツのメーカーや種類により大幅に変動します。必ずTahmazoワットメーターなどの電流計で実際に流れる電流値を確認し、リポやアンプの選定、プロペラのセッティング等を行ってください。

免責事項：

ご使用前に「使用上の注意事項」をよくお読みのうえ、TAHMAZO モーターを正しく安全にご使用くださるようお願い致します。誤った使用は重大な事故の原因となる場合があります。その際の責任は全て使用者にあり製造者ならびに販売者は使用中の事故、不利益、損害等に関して一切の責任を負うものではありません。

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金5500円を添えて弊社までお送りください。
(平成22年4月現在)

保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXで結構です。

Tahmazo日本国内販売受託者 株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町 3-3-11

TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034

<http://www.okmodel.co.jp>

- ・本文の記載内容は予告なく変更する場合があります。
 - ・本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます
- © COPY RIGHT 2009 OK MODEL CO.,LTD.