

Tahmazo™ 取扱説明書 ER-252312d LS

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-252312d LSをお買い上げいただきありがとうございます。ご使用の前には必ず説明書を読み安全に留意してご使用ください。

使用上の注意：誤った使用は重大な事故の原因となる場合があります

- (1) 本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
- (2) 許容範囲以上の電圧をかけないでください。(Lipo 3セル、Nixx 10セル)
- (3) バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分発揮できません。また、振動により機体の破損など予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
- (4) ロングシャフトの本機は特に振動に敏感です。必ず試運転を行い振動が出ないように調整してください。
- (5) プロペラを取り付けしないでモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- (6) ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用出来ません。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- (7) スピードコントローラー(ESC)は、信頼できるメーカーの製品をご使用ください。当モーターはTahmazo製ESCと組み合わせて使用されることをお勧めします。
- (8) モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

| | | | | |
|-----|-------|--------------------|-------|------------------------|
| 仕様： | 電圧範囲 | Lipo 3セル、Nixx 10セル | 寸法 | 直径32mmx本体長47mm(シャフト除く) |
| | シャフト径 | 4 mm | シャフト長 | 95mm(本体部分含む) |
| | KV値 | 1200 | 重量 | 135g(ケーブル込み) |
| | 出力クラス | 500W | | |

使用例：ダイレクトドライブ

| プロペラ | 回転数※2 | 電流値※2 | バッテリー |
|-----------|---------|-------|-----------|
| 11x8折ペラ※1 | 7800rpm | 46.4A | Li-Po 3セル |

※1 Tahmazo 折ペラセット 11x8折ペラPT38/8C4.0ZS(品番48660) を使用

※2 当社リポLP3S1P-3200SRとアンプPro.C S-45によるテストデータの一例です。

電流値は気象条件や使用パーツの種類により大幅に変動します。必ず測定器で実際に流れる電流値を確認し、リポやアンプの許容範囲内でご使用ください。

免責事項：

ご使用になる前に「使用上の注意」をよくお読みのうえ、Tahmazo モーターを正しく安全にご使用くださるようお願い致します。誤った使用は重大な事故の原因となる場合があります。その際の責任は全て使用者にあり製造者ならびに販売者は使用中の事故、不利益、損害等に関して一切の責任を負うものではありません。

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金8,700円を添えて弊社までお送りください。(平成22年3月現在)

保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXで結構です。

Tahmazo日本国内販売受託者
株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横濱町3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034
http://www.okmodel.co.jp

・本文の記載内容は予告なく変更する場合があります。
・本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複写、複製することを禁じます
© COPY RIGHT 2009 OK MODEL CO.,LTD.