

この度は、タマゾーブラシレスモーターER-282810dをお買い上げいただきありがとうございました。
ご使用前には必ず説明書を読み安全に留意してご使用ください。

使用上の注意：誤った使用は重大な事故の原因となる場合があります

- (1) 本体を分解しないでください。分解、改造された商品は修理、保証の対象外となります。
- (2) 許容範囲以上の電圧をかけないでください。(Lipo 3-4セル、Nixx 10-12セル)
- (3) バランスの取れたプロペラを使用してください、プロペラのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。また、振動により機体の破損など予期せぬ事故が発生するおそれがあります。
- (4) プロペラを取り付けしないでモーターを回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- (5) ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)を使用してください。
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用出来ません。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- (6) ESCは、信頼のおけるメーカーのもので、十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。Tahmazo製スピードコントローラーのご使用をお勧めします。
- (7) モーター取付ビスは、取付部(フロントハウジング)の内部へ4mm以上ねじ込まないでください。長すぎるビスは内部のコイルを傷つけモーターが燃えるなど致命的な故障の原因となります。付属のビスは汎用品で、場合によっては長すぎる場合がありますので、使用する場合は必ずチェックし、適切な長さに調節してお使いください。
- (8) モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。

仕様：	電圧範囲	Lipo 3-4セル、Nixx 10-12セル	寸法	直径35mm×長さ54mm(シャフト除く)
	シャフト径	5 mm	重量	190g(ケーブル込み)
	KV値	1000	出力クラス	800W

使用例：ダイレクトドライブ

プロペラ	回転数※2	電流値※2	バッテリー
14x8折ペラ※1	8500rpm	47.5A	Li-Po 3セル

※1 Tahmazo 折ペラセット 14x8折ペラAT41/8C5.0ZM(品番48757)を使用

※2 当社リポLP3S1P-4400SRとアンプPro.C S-45によるテストデータの一例です。

電流値は気象条件や使用パーツの種類により大幅に変動します。必ず測定器で実際に流れる電流値を確認し、リポやアンプの許容範囲内でご使用ください。

免責事項：

ご使用になる前に「使用上の注意」をよくお読みのうえ、Tahmazo モーターを正しく安全にご使用くださるようお願い致します。誤った使用は重大な事故の原因となる場合があります。その際の責任は全て使用者にあり製造者ならびに販売者は使用中の事故、不利益、損害等に関して一切の責任を負うものではありません。

修理について：

修理を希望される場合には、不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、現金8200円を添えて弊社までお送りください。
(平成22年3月現在)

保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXで結構です。

Tahmazo日本国内販売受託者

株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町3-3-11
TEL:06-6725-2031 FAX:06-6725-2034
http://www.okmodel.co.jp

・本文の記載内容は予告なく変更する場合があります。
・本文の一部またはすべての記述について、株式会社OK模型の承諾を得ずに無断で複製、複製することを禁じます
© COPY RIGHT 2009 OK MODEL CO.,LTD.