



# 取扱説明書



ダクトドファン用ブラシレスモーター

この度は、タマゾーブラシレスモーターIR-202542DFをお買い上げいただきありがとうございます。  
ご使用につきましてはこの説明書をよく読み安全に使用してください。

### 使用上の注意：

- ・本体を分解しないでください。
- ・許容範囲以上の電圧をかけないでください。
- ・ファンブレードは運転中に外れないようしっかりとモーターに取り付けてください。
- ・傷ついたり変形したファンを使用しないでください。運転中にファンが壊れて大変危険です。また、ファンのバランスが取れていないとモーター本来の性能を十分に発揮できません。
- ・ファンを取り付けずにモーターを全開で回さないでください。ESCまたはモーターが壊れる恐れがあります。
- ・運転の際はファンに異物を吸い込まないように充分に注意をしてください。異物を吸い込むとファンが飛散して非常に危険です。
- ・ブラシレスモーター専用のESC(スピードコントローラー)をお使いください。  
ブラシレスモーター用のESCは、モーター側に3本のケーブルが出ています。2本のケーブルしか出ていないESC(ブラシモーター用)は使用出来ません。動かないだけでなく、モーターやESCを壊してしまいます。
- ・ESCは十分な電流許容範囲のあるものをご使用ください。Tahmazo Pro.C A-30(48827)をお勧めします。
- ・モーターの回転が逆の場合には、モーターとESCをつないでいるケーブル3本の内、2本を入れ替えて下さい。
- ・このIR-202542DFモーターは電動ダクトドファンDF-55 type2専用です。

### 仕様：

電圧範囲: LiPo 2-3セル Nixx 6~10 セル  
 寸法: 24.5x72mm  
 シャフト径: 2mm  
 重量(モーター本体のみ): 73g  
 推奨機体重量: 300~600g  
 KV値: 4200

使用例： IR-202542DF+DF55 type2

バッテリー	LP-3S1P1700G
回転数	37000rpm
電流値	20.1A
静止推力	520g

※弊社テストデータ

### 修理について：

修理を希望される場合には、故障した商品に不具合の症状を出来るだけ詳しく書いたメモを添付の上、未使用の切手5,000円分を添えて弊社までお送りください(2014年4月現在)。

### 保障について：

初期不良のみ補償の対象となります。購入より7日以内に弊社までご連絡ください。メールまたはFAXでも結構です。

### 株式会社OK模型

〒577-0808 東大阪市横沼町 3-3-11  
 TEL 06-6725-2031 FAX 06-6725-2034

HTTP://WWW.OKMPDEL.CO.JP

(本製品の仕様、付属品、価格等は予告なく変更する場合があります)

© COPY RIGHT 2007-2014 OK MODEL CO.,LTD